



# SV 9393.233 - Digital ingångsmodul REM 800-DI 14

Den digitala ingångsmodulen utökar funktionsområdet för nätverksanalysatorn REM 801-med ytterligare 14 digitala ingångar.

## Features

Art. nr.	SV 9393.233
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	5...25 %
Nedsmutsningsgrad	2
Räknarfrekvens max.	20 Hz
Insignal låg	0...5 V DC
Insignal hög	18...28 V DC
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
För supportskensuppbyggnad	Yes
Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning av rundledare, entrådig	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning av rundledare, flertrådig	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning för rundledare	AWG 16-24
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,29 kg
Bruttovikt	0,295 kg
Tullvarukod	85389099
Produktbeskrivning	SV digital ingångsmodul REM 800-DI 14

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring