

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.555

Strömtransformator

State: 2026-06-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.555 - Strömtransformator

Features

Art. nr.	SV 9393.555
Utförande	Utspänning 333 mV
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	2 insticksfötter 2 isolerande skyddslock 1 primärskenklämma 2 gängtappar
Passar för samlingsskenor	2 x 50 x 10
Primary current	400 A
Standarder	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274 / VDE 0660-514 DGUV föreskrift 3
Dimension	Bredd: 85 mm Höjd: 108 mm Djup: 30 mm
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Frekvens för grundtonssvängning	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,3 kg

Features

Bruttovikt	0,309 kg
Tullvarukod	85043129
ETIM 9	EC002048
Produktbeskrivning	SV Strömtransformator 400 A, 52 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------