

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9401.600

## Ex-skåp

State: 2026-05-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9401.600 - Ex-skåp Rostfritt stål, tom låda med gångjärnsförsedd dörr

Ex-skåp med dörr med gångjärn, rostfritt stål



## Features

|                        |  |
|------------------------|--|
| Art. nr.               | KEL 9401.600   |
| Utförande              | Ex-skåp  |
| Användningsområden     | Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU<br>Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C<br>De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna<br>Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb) |
| Material               | Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304)<br>Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad silikontätning<br>Montageplåt: Stålblåt  |
| Ytbehandling           | Material: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm<br>Montageplåt: förzinkad   |
| Leveransens omfattning | Skåp<br>Dörr<br>Montageplåt  |

# Features

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Dimension                           | Bredd: 200 mm<br>Höjd: 300 mm<br>Djup: 155 mm  |
| Mått för montageplåt (B × H)        | 162 mm x 275 mm  |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U     | Yes  |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U       | Yes  |
| Grundmaterial                       | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)   |
| Lås                                 | Utförande för lås: Vridlås<br>Antal lås: 1<br>Låsinsats: 3 mm dubbellås                                    |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 66  |
| Protection category NEMA            | NEMA 4X  |
| Typklassning motsvarande UL 50E     | Typ 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Typ 12   |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.  |
| Nettovikt                           | 4 kg   |
| Bruttovikt                          | 4,28 kg  |
| Tullvarukod                         | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC002503   |
| ECLASS 8.0                          | 27180502   |
| Produktbeskrivning                  | KE Ex-skåp, BHD: 200x300x155 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, tom låda med gångjärnsförsedd dörr |

# Approvals

# Approvals

---

|           |  |
|-----------|--|
| Approvals | ATEX<br>ATEX QA<br>CQC-CCC<br>IECEX<br>IECEX QAR<br>UL + C-UL (listed) |
|-----------|--|

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Explanations | Attestation of Conformity |
|--------------|---------------------------|