

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9402.600

Ex-skåp

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9402.600 - Ex-skåp Rostfritt stål, tom låda med gångjärnsförsedd dörr

Ex-skåp med dörr med gångjärn, rostfritt stål



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | KEL 9402.600 |
| Utförande | Ex-skåp |
| Användningsområden | Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb) |
| Material | Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad silikontätning Montageplåt: Stålblåt |
| Ytbehandling | Material: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Montageplåt: förzinkad |
| Leveransens omfattning | Skåp Dörr Montageplåt |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dimension | Bredd: 380 mm Höjd: 300 mm Djup: 155 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 334 mm x 275 mm |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U | Yes |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U | Yes |
| Grundmaterial | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Lås | Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 7,12 kg |
| Bruttovikt | 7,26 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| Produktbeskrivning | KE Ex-skåp, BHD: 380x300x155 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, tom låda med gångjärnsförsedd dörr |

Approvals

Approvals

| | |
|-----------|--|
| Approvals | ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR UL + C-UL (listed) |
|-----------|--|

| | |
|--------------|---------------------------|
| Explanations | Attestation of Conformity |
|--------------|---------------------------|