

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9409.600

## Ex-skåp

State: 2026-06-09 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9409.600 - Ex-skåp Rostfritt stål, tom låda med gångjärnsförsedd dörr

Ex-skåp med dörr med gångjärn, rostfritt stål



## Features

Art. nr.	KEL 9409.600
Utförande	Ex-skåp
Användningsområden	Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb)
Material	Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad silikontätning Montageplåt: Stålblåt
Ytbehandling	Material: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning	Skåp Dörr Montageplåt

# Features

Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 380 mm Djup: 210 mm
Mått för montageplåt (B × H)	275 mm x 334 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	Yes
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	Yes
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	7,88 kg
Bruttovikt	8,12 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Produktbeskrivning	KE Ex-skåp, BHD: 300x380x210 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, tom låda med gångjärnsförsedd dörr

# Approvals

# Approvals

---

Approvals

ATEX  
ATEX QA  
CQC-CCC  
IECEX  
IECEX QAR  
UL + C-UL (listed)