

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9500.050

Polykarbonatlådor PK

State: 2026-03-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9500.050 - Polykarbonatlådor PK med förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.



Features

Art. nr.	PK 9500.050
Utförande	PK-kapsling med stängt lock
Material	Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningssluggar: polyetylen
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Lockskruvar Tätningssluggar för väggfastsättningsskruvar
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 65 mm Höjd: 65 mm Djup: 57 mm
Kabelinföring (antal x Ø)	M16/M20

Features

Antal metriska förpräglingar	4 x M16/M20
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C
Grundmaterial	Polykarbonat
Förpackningsenhet	12 st.
Nettovikt	1,092 kg
Bruttovikt	1,286 kg
Tullvarukod	94037000
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	C-UL UL
-----------	------------