

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9502.000

Polykarbonatlådor PK

State: 2026-06-05 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9502.000 - Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.



Features

Art. nr.	PK 9502.000
Utförande	PK-kapsling med stängt lock
Produktbeskrivning	Omgivningstemperatur för användning: -35 °C till +80 °C. De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna.
Material	Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Grått lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningssluggar: polyetylen
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Lockskruvar Tätningssluggar för väggfastsättningskruvar
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08

Features

Dimension	Bredd: 94 mm Höjd: 65 mm Djup: 57 mm
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C
Grundmaterial	Polykarbonat
Förpackningsenhet	8 st.
Nettovikt	1,08 kg
Bruttovikt	1,1 kg
Tullvarukod	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	PK Polykarbonatlådor, BHD: 94x65x57 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, utan förpräglingar, med grått lock

Approvals

Approvals	C-UL DNV UL UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring