

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9504.000

## Polykarbonatlådor PK

State: 2025-07-13 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9504.000 - Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.



## Features

Art. nr.	PK 9504.000
Utförande	PK enclosure with solid cover
Material	Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Grått lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningssluggar: polyetylen
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Lockskruvar Tätningssluggar för väggfastsättningsskruvar
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 94 mm Höjd: 94 mm Djup: 57 mm
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C

# Features

---

Grundmaterial	Polykarbonat
Förpackningsenhet	6 st.
Nettovikt	1.002
Bruttovikt	1.072
Tullvarukod	94037000
EAN	4028177139091
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

---

Approvals	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring