

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9505.000

Polykarbonatlådor PK

State: 2026-06-28 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9505.000 - Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.



Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Art. nr. | PK 9505.000 |
| Utförande | PK-kapsling med stängt lock |
| Produktbeskrivning | Omgivningstemperatur för användning: -35 °C till +80 °C. De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna. |
| Material | Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Grått lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningssluggar: polyetylen |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med lock Lockskruvar Tätningssluggar för väggfastsättningskruvar |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kod | IK08 |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Dimension | Bredd: 94 mm Höjd: 94 mm Djup: 81 mm |
| Driftstemperatur | -35 °C...80 °C |
| Grundmaterial | Polykarbonat |
| Förpackningsenhet | 6 st. |
| Nettovikt | 1,32 kg |
| Bruttovikt | 1,441 kg |
| Tullvarukod | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | PK Polykarbonatlådor, BHD: 94x94x81 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, utan förpräglingar, med grått lock |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | C-UL DNV UL UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring |