

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9507.000

## Polykarbonatlådor PK

State: 2026-05-07 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9507.000 - Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.



## Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Art. nr.                           | PK 9507.000  |
| Utförande                          | PK-kapsling med stängt lock  |
| Produktbeskrivning                 | Omgivningstemperatur för användning: -35 °C till +80 °C. De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna.  |
| Material                           | Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat<br>Grått lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning<br>Lockskruvar: Polyamid<br>Tätningssluggar: polyetylen |
| Färg                               | RAL 7035   |
| Leveransens omfattning             | Skåp med lock<br>Lockskruvar<br>Tätningssluggar för väggfastsättningskruvar  |
| Protection category NEMA           | NEMA 4X  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66  |
| IK-kod                             | IK08   |

# Features

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Dimension          | Bredd: 110 mm<br>Höjd: 110 mm<br>Djup: 90 mm   |
| Driftstemperatur   | -35 °C...80 °C   |
| Grundmaterial      | Polykarbonat   |
| Förpackningsenhet  | 6 st.  |
| Nettovikt          | 1,626 kg   |
| Bruttovikt         | 1,823 kg   |
| Tullvarukod        | 84879090   |
| ETIM 9             | EC000261   |
| ECLASS 8.0         | 27180101   |
| Produktbeskrivning | PK Polykarbonatlådor, BHD: 110x110x90 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, utan förpräglingar, med grått lock |

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | C-UL<br>DNV-GL<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring                     |