

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9508.050

Polykarbonatlådor PK

State: 2026-04-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9508.050 - Polykarbonatlådor PK med förpräglingar

Väggskaåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll genom lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.



Features

Art. nr.	PK 9508.050
Utförande	PK-kapsling med stängt lock
Material	Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningssluggar: polyetylen
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Lockskruvar Tätningssluggar för väggfastsättningsskruvar
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 130 mm Höjd: 94 mm Djup: 57 mm
Kabelinföring (antal x Ø)	M16/M20

Features

Antal metriska förpräglingar	10 x M16/M20
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C
Grundmaterial	Polykarbonat
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,8 kg
Bruttovikt	0,86 kg
Tullvarukod	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	PK Polykarbonatlådor, BHD: 130x94x57 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, med förpräglingar, med grått lock

Approvals

Approvals	C-UL DNV-GL UL
Explanations	Konformitetsförklaring