Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9508.050


Polykarbonatlådor PK

State: 2026-11-20 (Source: www.rittal.com/se-sv)

PK 9508.050 - Polykarbonatlådor PK med förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll genom lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.





Features

Art. nr.	PK 9508.050
Utförande	PK-kapsling med stängt lock
Material	Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningspluggar: polyetylen
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Lockskruvar Tätningspluggar för väggfastsättningsskruvar
Dimension	Bredd: 130 mm Höjd: 94 mm Djup: 57 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK-kod	IK08
Kabelinföring (antal x Ø)	M16/M20

© Rittal 2026

Features

Antal metriska förpräglingar	10 x M16/M20
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C
Grundmaterial	Polykarbonat
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,8 kg
Bruttovikt	0,86 kg
Tullvarukod	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	PK Polykarbonatlådor, BHD: 130x94x57 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, med förpräglingar, med grått lock

Approvals

Approvals	DNV
Explanations	Konformitetsförklaring