

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9514.100

Polykarbonatlådor PK

State: 2026-06-28 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9514.100 - Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.



Features

Art. nr.	PK 9514.100
Utförande	PK-kapsling med transparent lock
Produktbeskrivning	Omgivningstemperatur för användning: -35 °C till +80 °C. De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna.
Material	Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Transparent lock: Polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningssluggar: polyetylen
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Lockskruvar Tätningssluggar för väggfastsättningskruvar
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08

Features

Dimension	Bredd: 180 mm Höjd: 110 mm Djup: 90 mm
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C
Grundmaterial	Polykarbonat
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,756 kg
Bruttovikt	0,856 kg
Tullvarukod	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	PK Polykarbonatlådor, BHD: 180x110x90 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, utan förpräglingar, med transparent lock

Approvals

Approvals	C-UL DNV UL
Explanations	Konformitetsförklaring
