

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9519.000

Polykarbonatlådor PK

State: 2025-10-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9519.000 - Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Väggskaåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.



Features

Art. nr.	PK 9519.000
Utförande	PK enclosure with solid cover
Material	Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Grått lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningssluggar: polyetylen
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Lockskruvar Tätningssluggar för väggfastsättningsskruvar
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 182 mm Höjd: 180 mm Djup: 165 mm
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C

Features

Grundmaterial	Polykarbonat
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0.841
Bruttovikt	0.941
Tullvarukod	94037000
EAN	4028177139695
E-Number Sweden	E3404592
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	C-UL DNV-GL UL
Explanations	Konformitetsförklaring