

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9519.100

Polykarbonatlådor PK

State: 2026-06-15 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9519.100 - Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.



Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Art. nr. | PK 9519.100 |
| Utförande | PK-kapsling med transparent lock |
| Produktbeskrivning | Omgivningstemperatur för användning: -35 °C till +80 °C. De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna. |
| Material | Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Transparent lock: Polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningssluggar: polyetylen |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med lock Lockskruvar Tätningssluggar för väggfastsättningskruvar |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kod | IK08 |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Dimension | Bredd: 182 mm Höjd: 180 mm Djup: 165 mm |
| Driftstemperatur | -35 °C...80 °C |
| Grundmaterial | Polykarbonat |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,806 kg |
| Bruttovikt | 0,906 kg |
| Tullvarukod | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | PK Polykarbonatlådor, BHD: 182x180x165 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, utan förpräglingar, med transparent lock |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Approvals | C-UL DNV UL |
| Explanations | Konformitetsförklaring |