

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9521.000

## Polykarbonatlådor PK

State: 2026-06-25 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9521.000 - Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.



## Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Art. nr.                           | PK 9521.000  |
| Utförande                          | PK-kapsling med stängt lock  |
| Produktbeskrivning                 | Omgivningstemperatur för användning: -35 °C till +80 °C. De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna.  |
| Material                           | Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat<br>Grått lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning<br>Lockskruvar: Polyamid<br>Tätningssluggar: polyetylen |
| Färg                               | RAL 7035   |
| Leveransens omfattning             | Skåp med lock<br>Lockskruvar<br>Tätningssluggar för väggfastsättningskruvar  |
| Protection category NEMA           | NEMA 4X  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66  |
| IK-kod                             | IK08   |

# Features

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimension          | Bredd: 254 mm<br>Höjd: 180 mm<br>Djup: 111 mm   |
| Driftstemperatur   | -35 °C...80 °C  |
| Grundmaterial      | Polykarbonat  |
| Förpackningsenhet  | 1 st.   |
| Nettovikt          | 0,824 kg  |
| Bruttovikt         | 0,94 kg   |
| Tullvarukod        | 84879090  |
| ETIM 9             | EC000261  |
| ECLASS 8.0         | 27180101  |
| Produktbeskrivning | PK Polykarbonatlådor, BHD: 254x180x111 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, utan förpräglingar, med grått lock |

---

# Approvals

---

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Approvals    | C-UL<br>DNV<br>UL      |
| Explanations | Konformitetsförklaring |

---