


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9521.050**

**Polykarbonatlådor PK**

State: 2026-05-10 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9521.050 - Polykarbonatlådor PK med förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.



## Features

Art. nr.	PK 9521.050
Utförande	PK-kapsling med stängt lock
Material	Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningssluggar: polyetylen
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Lockskruvar Tätningssluggar för väggfastsättningsskruvar
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 254 mm Höjd: 180 mm Djup: 111 mm

# Features

---

Kabelinföring (antal x Ø)	M20 M25/M32 M32/M40
Antal metriska förpräglingar	24 x M20 4 x M25/M32 4 x M32/M40
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C
Grundmaterial	Polykarbonat
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,849 kg
Bruttovikt	0,91 kg
Tullvarukod	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	PK Polykarbonatlådor, BHD: 254x180x111 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, med förpräglingar, med grått lock

---

# Approvals

---

Approvals	C-UL DNV UL
Explanations	Konformitetsförklaring

---