

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9523.000**

**Polykarbonatlådor PK**

State: 2025-12-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9523.000 - Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.



## Features

Art. nr.	PK 9523.000
Utförande	PK-kapsling med stängt lock
Produktbeskrivning	Omgivningstemperatur för användning: -35 °C till +80 °C. De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna.
Material	Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Grått lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningssluggar: polyetylen
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Lockskruvar Tätningssluggar för väggfastsättningsskruvar
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08

# Features

---

Dimension	Bredd: 360 mm Höjd: 254 mm Djup: 111 mm
-----------	---

---

Driftstemperatur	-35 °C...80 °C
------------------	----------------

---

Grundmaterial	Polykarbonat
---------------	--------------

---

Förpackningsenhet	1 st.
-------------------	-------

---

Nettovikt	1.421
-----------	-------

---

Bruttovikt	1.621
------------	-------

---

Tullvarukod	94037000
-------------	----------

---

EAN	4028177139855
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E3404598
-----------------	----------

---

ETIM 9	EC000261
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

# Approvals

---

Approvals	C-UL DNV-GL UL
-----------	----------------------

---

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------

---