Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9523.100

Polykarbonatlådor PK

State: 2026-11-21 (Source: www.rittal.com/se-sv)

PK 9523.100 - Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.





Features

Art. nr.	PK 9523.100
Utförande	PK-kapsling med transparent lock
Produktbeskrivning	Omgivningstemperatur för användning: −35 °C till +80 °C. De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna.
Material	Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Transparent lock: Polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningspluggar: polyetylen
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Lockskruvar Tätningspluggar för väggfastsättningsskruvar
Dimension	Bredd: 360 mm Höjd: 254 mm Djup: 111 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X

© Rittal 2026

Features

IK-kod	IK08
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C
Grundmaterial	Polykarbonat
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,367 kg
Bruttovikt	1,567 kg
Tullvarukod	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	PK Polykarbonatlådor, BHD: 360x254x111 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, utan förpräglingar, med transparent lock

Approvals

Approvals	C-UL DNV UL
Explanations	Konformitetsförklaring