

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9617.000**

**Mini-PLS apparatadapter**

State: 2026-07-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9617.000 - Mini-PLS apparatadapter

Maximal märkström på 12 A till 100 A.

## Features

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Art. nr.                     | SV 9617.000  |
| Material                     | Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94-V0   |
| Färg                         | RAL 7035   |
| Anslutningsledningar (AWG)   | AWG 10   |
| Märkspänning                 | 690 V, 3~  |
| Märkström max.               | 40 A   |
| Dimension                    | Bredd: 54 mm<br>Höjd: 160 mm   |
| Profilskenor, antal/höjd     | 1 / 15 mm  |
| Passar för tillverkare (typ) | ABB<br>Eaton<br>MS450 max. 40 A<br>PKZM4 max. 40 A   |
| Förpackningsenhet            | 1 st.  |
| Nettovikt                    | 0,33 kg  |
| Bruttovikt                   | 0,374 kg   |
| Kopparandel (kg/st)          | 0,046  |
| Tullvarukod                  | 85369095   |
| ETIM 9                       | EC001531   |
| ECLASS 8.0                   | 27370304   |
| Produktbeskrivning           | SV Mini-PLS apparatadapter, 40 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 10, BH: 54x160 mm profilskenor H: 15 mm |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UR + C-UR (recognized)                              |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |

---