

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9630.000

Mini-PLS säkringselement Diazed/ Neozed

State: 2026-06-20 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9630.000 - Mini-PLS säkringselement Diazed/Neozed

Märkström 63 A.



Features

| | |
|----------------------------|---|
| Art. nr. | SV 9630.000 |
| Material | Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | Chassin: RAL 9011 Skydd: RAL 7035 |
| Observera: | Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Tunnelklämma |
| Säkringsinsatser | D 02-E 18 (passhylsa) |
| Märkspänning | 400 V |
| Märkström max. | 63 A |
| Dimension | Bredd: 38 mm Höjd: 160 mm |
| Anslutning av rundledare | 1,5 - 16 mm ² |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,3 kg |
| Bruttovikt | 0,316 kg |

Features

| | |
|---------------------|--|
| Kopparandel (kg/st) | 0,11 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27142120 |
| Produktbeskrivning | SV Mini-PLS säkringselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-16 mm, passhylsa, inklusive beröringsskydd |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Explanations | Konformitetsförklaring |
|--------------|------------------------|