


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.000

Basplatta

State: 2026-06-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.000 - Basplatta RiLine Compact

Basplatta med integrerade samlingskenor.

Features

Art. nr.	SV 9635.000
Funktion	Beröringsskyddat samlingskenekort för säkert montage och inkoppling av komponenter genom enkel insticksanslutning. Uppdelningsenheterna som är instansade i kortet möjliggör säker och snabb positionering av komponenterna Underlättar installation genom direkt inkoppling på kortet
Material	Polyamid Polykarbonat E-Cu Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Integrerade samlingskenor
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2X
Standarder	UL 508 IEC 61 439
Märkström max.	125 A
Märkström (UL)	100 A
Märkspänning	690 V (AC) 600 V (DC)
Rated operating voltage (max.) UL	600 V (AC) 600 V (DC)
Max antal moduler à 45 mm	5
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
För supportskensuppbyggnad	Yes
for mounting plate assembly	Yes

Features

Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 225 mm Höjd: 160 mm Djup: 45,1 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,798 kg
Bruttovikt	0,808 kg
Kopparandel (kg/st)	0,302
Tullvarukod	85469010
ETIM 9	EC001900
ETIM 8	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Basplatta, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BHD: 225x160x45,1 mm (RiLine Compact)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK