

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.035

Basplatte

State: 2026-04-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.035 - Basplatta RiLine Compact

Basplatta med integrerade samlingskenor.

Features

Art. nr.	SV 9635.035
Funktion	Beröringsskyddat samlingskenekort för säkert montage och inkoppling av komponenter genom enkel insticksanslutning. Uppdelningsenheterna som är instansade i kortet möjliggör säker och snabb positionering av komponenterna Underlättar installation genom direkt inkoppling på kortet
Material	Polyamid Polykarbonat E-Cu Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Integrerade samlingskenor
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2X
Standarder	UL 508 IEC 61 439
Märkström max.	160 A
Märkspänning	690 V (AC) 600 V (DC)
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
for mounting plate assembly	Yes
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 160 mm Djup: 45,1 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,13 kg

Features

Bruttovikt	3,26 kg
Kopparandel (kg/st)	1,79
Tullvarukod	85469010
ETIM 9	EC001900
ETIM 8	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 800x160x45.1 mm (RiLine Compact)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring