

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.100 CB-apparatadapter

State: 2026-04-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.100 - CB-apparatadapter 3-polig

För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet.

## Features

Art. nr.	SV 9635.100
Funktion	För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet Montage av effektbrytaren genom fästpunkter (M4) med variabel inställning
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Observera:	När CB-apparatadaptern väljs ska effektbrytarens fastsättningsavstånd beaktas Beroende på vilken effektbrytare som används kan den ge en effektreducering Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Märkström max.	160 A
Märkspänning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 90 mm Höjd: 160 mm Djup: 45 mm
Distance between fixing points	25 mm
Kabelutgång	uppe/ned till
Passar för tillverkare (typ)	ABB (XT1) Allen Bradley (140G-G) Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,58 kg

# Features

---

Bruttovikt	0,582 kg
Kopparandel (kg/st)	0,276
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV CB component adaptor160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 25 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK