

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.110 CB-apparatadapter

State: 2026-07-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.110 - CB-apparatadapter 3-polig

För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet.

## Features

Art. nr.	SV 9635.110
Funktion	För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet Montage av effektbrytaren genom fästpunkter (M4) med variabel inställning
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Observera:	När CB-apparatadaptern väljs ska effektbrytarens fastsättningsavstånd beaktas Beroende på vilken effektbrytare som används kan den ge en effektreducering Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Märkström max.	160 A
Märkspänning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 90 mm Höjd: 160 mm Djup: 45 mm
Distance between fixing points	30 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Passar för tillverkare (typ)	ABB (XT2) Allen Bradley (140G-H) Eaton (NZM1)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,55 kg

# Features

---

Bruttovikt	0,588 kg
Kopparandel (kg/st)	0,276
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV CB component adaptor 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 30 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK