

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.200 Anslutningsadapter

State: 2026-05-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.200 - Anslutningsadapter RiLine Compact

För anslutning av rundledare.

## Features

Art. nr.	SV 9635.200
Funktion	För kortets matning
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 7035
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Anmärkning om art. nr.	När fintrådiga rundledare på 16 mm <sup>2</sup> med ändhylsa används rekommenderas följande crimptänger: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Märkström max.	63 A
Märkspänning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Poltal	3-polig
Kabelutgång	uppe/nedtill
Elektriska värden UL	Märkström (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Anslutningstyp (elektrisk)	Fjäderanslutning
Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Anslutning av rundledare, flertrådig	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Anslutning av rundledare, entrådig	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Anslutning för rundledare	AWG 6–16

# Features

---

Dimension	Bredd: 22,5 mm Höjd: 160 mm Djup: 115,5 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,72 kg
Bruttovikt	0,788 kg
Kopparandel (kg/st)	0,023
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	Anslutningsadapter 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, kabelutgång upptill/nedtill, anslutning rundledartvärnsnitt 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> (RiLine Compact)

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK