

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.210 Anslutningsadapter

State: 2026-04-16 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.210 - Anslutningsadapter RiLine Compact

För anslutning av rundledare.

## Features

Art. nr.	SV 9635.210
Funktion	För kortets matning
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 7035
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Anmärkning om art. nr.	Kan användas som centrummatning eller som längsgående koppling för två ihopbyggda kort
Märkström max.	125 A
Märkspänning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Poltal	3-polig
Kabelutgång	uppe/nedtill
Elektriska värden UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Anslutning av rundledare, flertrådig	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Anslutning av rundledare, entrådig	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Anslutning för rundledare	AWG 1 - 10
Dimension	Bredd: 45 mm Höjd: 160 mm Djup: 92,5 mm

# Features

---

Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,12 kg
Bruttovikt	1,183 kg
Kopparandel (kg/st)	0,04
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm <sup>2</sup>

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK