Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.300
Apparatadapter

State: 2026-11-12 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SV 9635.300 - Apparatadapter 3-polig

För uppbyggnad av kopplings- och skyddsanordningar.

Features

Art. nr.	SV 9635.300
Utförande	med inbyggd säkringshållare
Funktion	För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 7035
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Märkström max.	16 A
Märkspänning	690 V (AC) 600 V (DC)
Poltal	3-polig
För säkringstyp (Class)	CC
Elektriska värden UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Anslutningsledningar (AWG)	AWG 14
Längd på anslutningskabel	125 mm
Profilskenor, antal/höjd	1 / 10 mm
Typ av profilskena	fast
Dimension	Bredd: 22,5 mm Höjd: 160 mm Djup: 80 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,124 kg
Bruttovikt	0,134 kg

© Rittal 2026

Features

Kopparandel (kg/st)	0,02
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK