

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.300 Apparataadapter

State: 2026-06-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.300 - Apparatadapter 3-polig

För uppbyggnad av kopplings- och skyddsanordningar.

## Features

Art. nr.	SV 9635.300
Utförande	med inbyggd säkringshållare
Funktion	För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 7035
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Märkström max.	16 A
Märkspänning	690 V (AC) 600 V (DC)
Poltal	3-polig
För säkringstyp (Class)	CC
Elektriska värden UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Anslutningsledning (AWG)	AWG 14
Längd på anslutningskabel	125 mm
Profilskenor, antal/höjd	1 / 10 mm
Typ av profilskena	fast
Dimension	Bredd: 22,5 mm Höjd: 160 mm Djup: 80 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,124 kg
Bruttovikt	0,134 kg

# Features

---

Kopparandel (kg/st)	0,02
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK