

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.320 Apparataadapter

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.320 - Apparatadapter 3-polig

För uppbyggnad av kopplings- och skyddsanordningar.

## Features

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Art. nr.                   | SV 9635.320  |
| Utförande                  | Basic  |
| Funktion                   | För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet |
| Material                   | Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94                                      |
| Färg                       | RAL 7035   |
| Observera:                 | Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning                         |
| Märkström max.             | 32 A   |
| Märkspänning               | 600 V (DC), 3~<br>690 V (AC), 3~   |
| Poltal                     | 3-polig  |
| Elektriska värden UL       | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC                                |
| Anslutningsledningar (AWG) | AWG 10   |
| Längd på anslutningskabel  | 100 mm   |
| Profilskenor, antal/höjd   | 1 / 10 mm  |
| Typ av profilskena         | fast   |
| Dimension                  | Bredd: 45 mm<br>Höjd: 160 mm<br>Djup: 34,5 mm                              |
| Förpackningsenhet          | 4 st.  |
| Nettovikt                  | 0,44 kg  |
| Bruttovikt                 | 0,513 kg   |
| Kopparandel (kg/st)        | 0,044  |

# Features

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tullvarukod        | 85369095   |
| ETIM 9             | EC001531   |
| ECLASS 8.0         | 27370304   |
| Produktbeskrivning | SV Component adaptor (Basic), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                                  |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |