

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.340 Apparataadapter

State: 2026-04-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.340 - Apparatadapter 3-polig

För uppbyggnad av kopplings- och skyddsanordningar.

## Features

Art. nr.	SV 9635.340
Utförande	Comfort
Funktion	För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 7035
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Märkström max.	25 A
Märkspänning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Poltal	3-polig
Elektriska värden UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Anslutningsledningar (AWG)	AWG 12
Längd på anslutningskabel	100 mm
Profilskenor, antal/höjd	1 / 10 mm
Typ av profilskena	justerbar
Dimension	Bredd: 45 mm Höjd: 160 mm Djup: 34,5 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,512 kg
Bruttovikt	0,518 kg
Kopparandel (kg/st)	0,03

## Features

---

Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV Component adaptor (Comfort), 25 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 12 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm

---

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK

---