

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.373 Apparataadapter

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.373 - Apparatadapter 1-polig

För uppbyggnad av kopplings- och skyddsanordningar.

Features

| | |
|----------------------------|--|
| Art. nr. | SV 9635.373 |
| Utförande | L3 |
| Funktion | För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet |
| Material | Polyamid Brandklassad enligt UL 94 |
| Färg | RAL 7035 |
| Observera: | Beroende på vilken fasanslutning som önskas behövs olika adaptermodeller Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning |
| Märkström max. | 16 A |
| Märkspänning | 690 V (AC), 1~ |
| Poltal | 1-polig |
| Anslutningsledningar (AWG) | AWG 14 |
| Längd på anslutningskabel | 100 mm |
| Profilskenor, antal/höjd | 1 / 10 mm |
| Typ av profilskena | fast |
| Dimension | Bredd: 18 mm Höjd: 160 mm Djup: 35 mm |
| Förpackningsenhet | 6 st. |
| Nettovikt | 0,3 kg |
| Bruttovikt | 0,382 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,009 |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivning | SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |
