

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.382 Apparataadapter

State: 2026-06-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.382 - Apparatadapter 1-polig

För uppbyggnad av kopplings- och skyddsanordningar.

Features

Art. nr.	SV 9635.382
Utförande	L2
Funktion	För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 7035
Observera:	Beroende på vilken fasanslutning som önskas behövs olika adaptermodeller Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Märkström max.	63 A
Märkspänning	690 V (AC), 1~
Poltal	1-polig
Anslutningsledningar (AWG)	AWG 8
Längd på anslutningskabel	100 mm
Profilskenor, antal/höjd	1 / 10 mm
Typ av profilskena	fast
Dimension	Bredd: 18 mm Höjd: 160 mm Djup: 35 mm
Förpackningsenhet	6 st.
Nettovikt	0,36 kg
Bruttovikt	0,462 kg
Kopparandel (kg/st)	0,021

Features

Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV component adaptor 63 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L2), connection cable AWG 8, WH: 18 x 160 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK