

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.700

# NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.700 - NH-säkringslastfrånskiljare Stl. 000

För RiLine Compact samlingskenesystem.



## Features

Art. nr.	SV 9635.700
Funktion	För avsäkring av anslutna förbrukare Det är möjligt att göra mätningar vid smältinsatsernas kontaktdelar via inbyggda testöppningar För ledningsgenomföring upptill ska NH-säkringslastfrånskiljaren vridas 180° när den monteras på kortet
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: försilvrad hårdkoppar
Färg	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
För NH-storlek	000
Märkström max.	125 A
Märkspänning	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Poltal	3-polig
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma

# Features

Anslutning av rundledare	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	10 x 10 mm
Dimension	Bredd: 49,5 mm Höjd: 174,5 mm Djup: 96 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,52 kg
Bruttovikt	0,562 kg
Kopparandel (kg/st)	0,145
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)