

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700

NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-05-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.700 - NH-säkringslastfrånskiljare Stl. 000

För RiLine Compact samlingskenesystem.



Features

Art. nr.	SV 9635.700
Funktion	För avsäkring av anslutna förbrukare Det är möjligt att göra mätningar vid smältinsatsernas kontaktdelar via inbyggda testöppningar För ledningsgenomföring upptill ska NH-säkringslastfrånskiljaren vridas 180° när den monteras på kortet
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: försilvrad hårdkoppar
Färg	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
För NH-storlek	000
Märkström max.	125 A
Märkspänning	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Poltal	3-polig
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma

Features

Anslutning av rundledare	2,5 - 50 mm ²
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	10 x 10 mm
Dimension	Bredd: 49,5 mm Höjd: 174,5 mm Djup: 96 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,52 kg
Bruttovikt	0,562 kg
Kopparandel (kg/st)	0,145
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)