Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700

NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-11-17 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SV 9635.700 - NH-säkringslastfrånskiljare Stl. 000

För RiLine Compact samlingsskenesystem.





Features

Art. nr.	SV 9635.700
Funktion	För avsäkring av anslutna förbrukare Det är möjligt att göra mätningar vid smältinsatsernas kontaktdelar via inbyggda testöppningar För ledningsgenomföring upptill ska NH-säkringslastfrånskiljaren vridas 180° när den monteras på kortet
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: försilvrad hårdkoppar
Färg	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
För NH-storlek	000
Märkström max.	125 A
Märkspänning	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Poltal	3-polig
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma

© Rittal 2026

Features

Anslutning av rundledare	2,5 - 50 mm²
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	10 x 10 mm
Dimension	Bredd: 49,5 mm Höjd: 174,5 mm Djup: 96 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,52 kg
Bruttovikt	0,562 kg
Kopparandel (kg/st)	0,145
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)