

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9665.760

Kabelinföringsfläns

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9665.760 - Kabelinföringsfläns för takplåt

Kabelinföringsflänsar för takplåtar, med metriska förpräglingar, tätningmembran, genomföringsstuss eller sluten.



Features

Art. nr.	SV 9665.760
Utförande	2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
Produktbeskrivning	För enkel och säker kabelgenomföring i takområdet.
Material	Isoleringsmaterial
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. tätning
Antal metriska förpräglingar	2 x M25/M32/M40 1 x M32/M40/M50 2 x M40/M50/M63
Dimension	Bredd: 250 mm Djup: 160 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,25 kg
Bruttovikt	0,281 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000211

Features

ECLASS 8.0

27142421

Produktbeskrivning

SV Kabelinföringsfläns, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50,,
2xM40/50/63, isoleringsmaterial