

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9665.770

## Kabelinförungsfläns

State: 2026-07-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9665.770 - Kabelinföringsfläns för takplåt

Kabelinföringsflänsar för takplåtar, med metriska förpräglingar, tätningsmembran, genomföringsstuss eller sluten.



## Features

Art. nr.	SV 9665.770
Utförande	med tätningsmembran 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
Produktbeskrivning	För enkel och säker kabelgenomföring i takområdet.
Material	Isoleringsmaterial
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. tätning
Dimension	Bredd: 250 mm Djup: 160 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,3 kg
Bruttovikt	0,341 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Features

---

Produktbeskrivning

SV Kabelinföringsfläns, medmed tätningmembran, 32x Ø 7-16 mm  
Ø 10-20 mm 3x Ø 14-26 mm, isoleringsmaterial