

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.080 Montageplåtsmodul

State: 2026-04-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.080 - Montageplåtsmodul

Med montageplåt, täckplåten kan plomberas.

Features

Art. nr.	SV 9666.080
Produktbeskrivning	Möjligt inbyggnadsdjup 105–140 mm. Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol Montageplåt: Stålplåt, förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 250 mm Höjd: 150 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 1 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 1
Mått för montageplåt (B × H)	188 mm x 116 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,8 kg
Bruttovikt	0,802 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivning	SV Montageplåtarmoduler (ISV), 1 BE (250 mm, 1 HE (150 mm, montageplåt BH: 188x116 mm)

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---