

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.160

Apparatprofilskenmodul

State: 2026-07-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.160 - Apparatprofilskenmodul

För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med bärprofilskenor 35/15 mm. Täckplåten kan plomberas.

Features

Art. nr.	SV 9666.160
Produktbeskrivning	För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Kan förskjutas med 25 mm hålraster. Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 250 mm Höjd: 150 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 1 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 1
Antal profilskenor 35/15	1
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,55 kg
Bruttovikt	0,574 kg
Tullvarukod	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivning	SV Moduler med profilskenor (ISV), 1 BE (250 mm, 1 HE (150 mm, 1 profilskenor)

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK