

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.170 Apparatprofilskenmodul

State: 2026-06-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.170 - Apparatprofilskenmodul

För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med bärprofilskenor 35/15 mm. Täckplåten kan plomberas.

## Features

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Art. nr.                 | SV 9666.170   |
| Produktbeskrivning       | För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Kan förskjutas med 25 mm hålraster. Täckplåten kan plomberas. |
| Material                 | Skydd: Polystyrol<br>DIN-skena: Stålplåt, förzinkad   |
| Färg                     | RAL 7035  |
| Leveransens omfattning   | Inkl. fastsättningsmaterial   |
| Dimension                | Bredd: 250 mm<br>Höjd: 300 mm   |
| Modell                   | Breddenheter (BE) á 250 mm: 1<br>Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2   |
| Antal profilskenor 35/15 | 2   |
| Förpackningsenhet        | 1 st.   |
| Nettovikt                | 1,13 kg   |
| Bruttovikt               | 1,149 kg  |
| Tullvarukod              | 85369001  |
| ETIM 9                   | EC000264  |
| ECLASS 8.0               | 27142411  |
| Produktbeskrivning       | SV Moduler med profilskenor (ISV), 1 BE (250 mm, 2 HE (300 mm, 2 profilskenor)  |

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK