

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.213 Apparaturprofilskenenmodul

State: 2026-04-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.213 - Apparatprofilskenmodul

För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med bärprofilskenor 35/15 mm. Täckplåten kan plomberas.

Features

| | |
|--------------------------|---|
| Art. nr. | SV 9666.213 |
| Produktbeskrivning | För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Kan förskjutas med 25 mm hålraster. Täckplåten kan plomberas. |
| Material | Skydd: Polystyrol DIN-skena: Stålplåt, förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Dimension | Bredd: 750 mm Höjd: 300 mm |
| Modell | Breddenheter (BE) á 250 mm: 3 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2 |
| Antal profilskenor 35/15 | 2 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 2,641 kg |
| Bruttovikt | 2,841 kg |
| Tullvarukod | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000264 |
| ECLASS 8.0 | 27142411 |
| Produktbeskrivning | SV Moduler med profilskenor (ISV), 3 BE (750 mm, 2 HE (300 mm, 2 profilskenor) |

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK