

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.213 Apparatprofilskenmodul

State: 2026-06-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.213 - Apparatprofilskenmodul

För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med bärprofilskenor 35/15 mm. Täckplåten kan plomberas.

## Features

Art. nr.	SV 9666.213
Produktbeskrivning	För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Kan förskjutas med 25 mm hålraster. Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 750 mm Höjd: 300 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 3 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
Antal profilskenor 35/15	2
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,641 kg
Bruttovikt	2,841 kg
Tullvarukod	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivning	SV Moduler med profilskenor (ISV), 3 BE (750 mm, 2 HE (300 mm, 2 profilskenor)

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK