

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.260 Norminsatzmodul

State: 2026-05-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.260 - Norminsatsmodul

För montage av norminsatsmoduler, täckplåten kan plomberas.

## Features

Art. nr.	SV 9666.260
Produktbeskrivning	För montage av norminsatsmoduler. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol DIN-skena: Stålplåt, förzinkad Skydd: Polystyrol
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 250 mm Höjd: 450 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 1 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3 Max. delningsenheter á 18 mm: 36
Antal profilskenor	3
Antal hål	3
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,05 kg
Bruttovikt	1,059 kg
Tullvarukod	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivning	SV Norminsatsmoduler (ISV), 1 BE (250 mm, 3 HE (450 mm, 3 x 12 delningsenheter)

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK