

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.260 Norminsatzmodul

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.260 - Norminsatsmodul

För montage av norminsatsmoduler, täckplåten kan plomberas.

## Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Art. nr.               | SV 9666.260   |
| Produktbeskrivning     | För montage av norminsatsmoduler. Med DIN-skenor 35 x 15 mm.<br>Täckplåten kan plomberas.         |
| Material               | Skydd: Polystyrol<br>DIN-skena: Stålplåt, förzinkad<br>Skydd: Polystyrol                          |
| Färg                   | RAL 7035  |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial   |
| Dimension              | Bredd: 250 mm<br>Höjd: 450 mm   |
| Modell                 | Breddenheter (BE) á 250 mm: 1<br>Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3<br>Max. delningsenheter á 18 mm: 36 |
| Antal profilskenor     | 3   |
| Antal hål              | 3   |
| Förpackningsenhet      | 1 st.   |
| Nettovikt              | 1,05 kg   |
| Bruttovikt             | 1,059 kg  |
| Tullvarukod            | 85369001  |
| ETIM 9                 | EC000264  |
| ECLASS 8.0             | 27142411  |
| Produktbeskrivning     | SV Norminsatsmoduler (ISV), 1 BE (250 mm, 3 HE (450 mm, 3 x 12 delningsenheter)                   |

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK