



SV 9666.280

Norminsatzmodul

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.280 - Norminsatsmodul

För montage av norminsatsmoduler, täckplåten kan plomberas.

Features

Art. nr.	SV 9666.280
Produktbeskrivning	För montage av norminsatsmoduler. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol DIN-skena: Stålplåt, förzinkad Skydd: Polystyrol
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 500 mm Höjd: 150 mm
Modell	Breddheter (BE) á 250 mm: 2 Höjdheter (HE) á 150 mm: 1 Max. delningsheter á 18 mm: 24
Antal profilskenor	1
Antal hål	2
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,93 kg
Bruttovikt	0,94 kg
Tullvarukod	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivning	SV Norminsatsmoduler (ISV), 2 BE (500 mm, 1 HE (150 mm, 2 x 12 delningsheter)

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK