

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.300 Norminsatzmodul

State: 2026-07-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.300 - Norminsatsmodul

För montage av norminsatsmoduler, täckplåten kan plomberas.

## Features

Art. nr.	SV 9666.300
Produktbeskrivning	För montage av norminsatsmoduler. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol DIN-skena: Stålplåt, förzinkad Skydd: Polystyrol
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 500 mm Höjd: 450 mm
Modell	Breddheter (BE) á 250 mm: 2 Höjdheter (HE) á 150 mm: 3 Max. delningsheter á 18 mm: 72
Antal profilskenor	3
Antal hål	6
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,03 kg
Bruttovikt	2,04 kg
Tullvarukod	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivning	SV Norminsatsmoduler (ISV), 2 BE (500 mm, 3 HE (450 mm, 6 x 12 delningsheter)

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK