Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.303
Norminsatsmodul

State: 2026-11-22 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SV 9666.303 - Norminsatsmodul

För montage av norminsatsmoduler, täckplåten kan plomberas.

Features

Art. nr.	SV 9666.303
Produktbeskrivning	För montage av norminsatsmoduler. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol DIN-skena: Stålplåt, förzinkad Skydd: Polystyrol
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 750 mm Höjd: 450 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 3 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3 Max. delningsenheter á 18 mm: 108
Antal profilskenor	3
Antal hål	9
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,3 kg
Bruttovikt	3,5 kg
Tullvarukod	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivning	SV Norminsatsmoduler (ISV), 3 BE (750 mm, 3 HE (450 mm, 9 x 12 delningsenheter)

© Rittal 2026

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK