

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.380

# NH-säkringslastfrånskiljarmodul

State: 2026-07-11 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.380 - NH-säkringslastfrånskiljarmodul

Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare för montageplåtsuppbyggnad, täckplåten kan plomberas.



## Features

Art. nr.	SV 9666.380
Produktbeskrivning	Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare för montageplåtsuppbyggnad. Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol Tvärprofil: Stålblåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	Vid användning av NH-säkringslastfrånskiljare 2 x stl. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x stl. 3 (9344.310/.330/.350) ska frånskiljarfästet 9666.420 och beröringsskyddsmodulen 9666.060 användas som modulenhet
Dimension	Bredd: 250 mm Höjd: 300 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 1 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
För byggstorlek	2 x Gr. 00

# Features

---

Passar till art. nr.	9344.000 9344.010 9344.020 9344.030 9344.040 9344.050
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,74 kg
Bruttovikt	0,852 kg
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivning	SV Moduler för NH-säkringslastfrånskiljare (ISV), 1 BE (250 mm, 2 HE (300 mm, för 2 x stl. 00)

---

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---