

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.400

NH-säkringslastfrånskiljarmodul

State: 2026-07-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.400 - NH-säkringslastfrånskiljarmodul

Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare för montageplåtsuppbyggnad, täckplåten kan plomberas.



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | SV 9666.400 |
| Produktbeskrivning | Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare för montageplåtsuppbyggnad. Täckplåten kan plomberas. |
| Material | Skydd: Polystyrol Tvärprofil: Stålplåt |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Montagekrav | Vid användning av NH-säkringslastfrånskiljare 2 x stl. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x stl. 3 (9344.310/.330/.350) ska frånskiljarfästet 9666.420 och beröringsskyddsmodulen 9666.060 användas som modulenhet |
| Dimension | Bredd: 250 mm Höjd: 450 mm |
| Modell | Breddenheter (BE) á 250 mm: 1 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3 |
| För byggstorlek | 1 x Gr. 1 |

Features

| | |
|----------------------|---|
| Passar till art. nr. | 9344.100 9344.110 9344.130 9344.150 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,98 kg |
| Bruttovikt | 1,145 kg |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001893 |
| ECLASS 8.0 | 27400608 |
| Produktbeskrivning | SV Moduler för NH-säkringslastfrånskiljare (ISV), 1 BE (250 mm, 3 HE (450 mm, för 1 x stl. 1) |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|